


Pedalu valdomas skirstytuvas FPB-5-1/4

Gaminio numeris: 526985

FESTO

fiksuojamas

Šis tipas tinkamas vakuumui.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	5/2 bistabilus
Veikimo būdas	rankinis
Standartinis nominalus srauto debitas	550 l/min
Darbinis slėgis	-0,95 ... 10 bar
Konstrukcija	Mažytė vieta
Numetimo tipas	mechaninė spyruoklė
Nominalus dydis	7 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Valdymo tipas	tiesioginis
Srauto kryptis	nereversuojamas
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Veikimo jėga	67,5 N
Produkto svoris	725 g
Montavimo tipas	Su kiauryme
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 3	G1/4
Material seals	NBR
Material housing	Padengtas aliuminiu