



# Fiksavimo stabdymo elementas KEC-16

Gaminio numeris: 527492

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo pozicija	Bet koks
Tvirtinimas su veikimo kryptimi	abiejuose galuose Tvirtinimas su spyruokle, atlaisvinimas suspaustu oru
Darbinis slėgis	3,8 ... 10 bar
Minimalus išleidimo slėgis	3,8 bar
Apvali medžiaga suspaudimui	16 mm
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Statinė laikanti jėga	1.300 N
Produkto svoris	1.860 g
Montavimo tipas	su vidiniu sriegiu su priedais
Release connection, clamping unit	G1/8
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material spring	aukštai legiruotas plienas
Material housing	Aliuminio liejinys
Material clamp jaws	rankio plienas
Material piston	Aliuminio liejinys