


Kištukas SD-SUB-D-ST25

Gaminio numeris: 527522

FESTO

25 kontaktų jungtis prijungti multi-pin MPV-E-E/A-M-12 arba CPX-AB-M12-M8-KL šakotuvui



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo tipas	Su kiauryme
Montavimo pozicija	Bet koks
Produkto svoris	51 g
Elektrinis pajungimas	25-galvučių Kištukas Sub-D
Nominalus DC įtampos lygis	≤ 250 V
Nominalus AC įtampos lygis	≤ 250 V
Leidžiama srovės apkrova	5 A
Kabelio prijungimas	Pg11
Leistinas kabelio skersmuo	7 ... 12 mm
Apsaugos klasė	IP65
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	PA
Material seals	NBR
Material electrical contact	Vario lydinys Auksuota