


Pavara FKC-8/12

Gaminio numeris: 529350

FESTO

Tiesinei pavarai DGC-G



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	8/12
Radialinis nukrypimas +/-	2,5 mm
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Mažiausias leistinas svoris jėgos kryptimi +/-	1.100 N
Didžiausias leistinas svoris jėgos kryptimi +/-	550 N
Produkto svoris	29,3 g
Informacija	atitinka RoHS
Material joint	PA - sustiprintas
Material on ball stud	aukštai legiruotas plienas
Material plate	Aliuminio liejinys