

Filtrai

MS4-LF-1/4-ERM-Z

Gaminio numeris: 529400

FESTO

40 µm filtras, plastmasine kolba su plastmasine apsauga, rankinis kondensato nuleidimas, oro srauto kryptis: iš dešinės į kairę.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Dydis | 4 |
| Serijos | MS |
| Montavimo pozicija | vertikalus +/- 5° |
| Filtravimo laipsnis | 40 µm |
| Kondensato drena | Rankinis pasukimas |
| Konstrukcija | Porėtas filtras su išcentrinu atskyrikliu |
| Maksimalus kondensato kiekis | 19 ml |
| Taurės apsauga | Plastikinė apsauga |
| Darbinis slėgis | 0 ... 14 bar |
| Standartinis nominalus srauto debitas | 1.700 l/min |
| Darbinė terpė | Suslėgtas oras pagal ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inertinės dujos |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Saugojimo temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Food-safe | See Supplementary material information |
| Oro švarumo klasė išėjime | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:8:4] |
| Terpės temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Aplinkos temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Produkto svoris | 189 g |
| Montavimo tipas | Instaliavimas į liniją su priedais Pasirenkamas |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | G1/4 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2 | G1/4 |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material of connecting plate | Padengtas aliuminiu |
| Material seals | NBR |
| Material filter | PE |
| Material housing | Padengtas aliuminiu |
| Material bowl | PC |
| Material separating plate | POM |