



# Tepalinė MS4-LOE-1/8-R

Gaminio numeris: 529413

FESTO

Plastikinė kolba su plastikine apsauga, oro srauto kryptis: iš kairės į dešinę.



## Tech. Duomenys

| Savybės                                 | Reikšmė   |
|---|---|
| Dydis                                   | 4   |
| Serijos                                 | MS  |
| Montavimo pozicija                      | vertikalus +/- 5°   |
| Konstrukcija                            | proporcinis standartinis lubrikantas                                |
| Maksimali tepalo talpa                  | 30 cm <sup>3</sup>  |
| Taurės apsauga                          | Plastikinė apsauga  |
| Darbinis slėgis                         | 1 ... 12 bar  |
| Minimalus srauto debitas tepimui        | 40 l/min  |
| Standartinis nominalus srauto debitas   | 1.100 l/min   |
| Darbinė terpė                           | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]<br>Inertinės dujos |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą   |
| Atsparumo korozijai klasė CRC           | 2 - Moderate corrosion stress                                       |
| PWIS conformity                         | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Saugojimo temperatūra                   | -10 ... 60 °C   |
| Food-safe                               | See Supplementary material information                              |
| Terpės temperatūra                      | -10 ... 60 °C   |
| Alyvos klampumas                        | ISO VG 32   |
| Aplinkos temperatūra                    | -10 ... 60 °C   |
| Produkto svoris                         | 194 g   |
| Montavimo tipas                         | Instaliavimas į liniją<br>su priedais<br>Pasirenkamas               |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1        | G1/8  |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2        | G1/8  |
| Informacija                             | atitinka RoHS   |
| Material housing                        | Padengtas aliuminiu   |
| Material bowl                           | PC  |