

Slėgio sudarymo vožtuvas MS4-DL-1/8

Gaminio numeris: 529533

FESTO

Pneumatinis, laipsniškam slėgio kilimui, oro srauto kryptis: iš kairės į dešinę.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|--|
| Oro išmetimo funkcija | droseliuojamas |
| Veikimo būdas | pneumatinė |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Rankinis valdymas | nėra |
| Konstrukcija | Stūmoklio vieta |
| Numetimo tipas | mechaninė spyruoklė |
| Valdymo tipas | tiesioginis |
| Valdomas oro tiekimas | išorinis |
| Srauto kryptis | nereversuojamas |
| Skirstytuvo funkcija | 2/2 |
| Darbinis slėgis | 4 ... 14 bar |
| b reikšmė | 0,5 |
| C reikšmė | 4,6 l/sbar |
| Standartinis nominalus srauto debitas | 1.000 l/min |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertinės dujos |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Food-safe | See Supplementary material information |
| Terpės temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Aplinkos temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Produkto svoris | 213 g |
| Montavimo tipas | Instaliavimas į liniją su priedais Pasirenkamas |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | G1/8 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2 | G1/8 |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material seals | NBR |
| Material housing | Padengtas aliuminiu |