

Filtrai

MS6-LF-1/2-CUV-Z

Gaminio numeris: 529614

FESTO

5 µm filtras, metalinė kolba, automatinis kondensato išleidimas, srauto kryptis iš dešinės į kairę.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	6
Serijos	MS
Montavimo pozicija	vertikalus +/- 5°
Filtravimo laipsnis	5 µm
Kondensato drena	Pilnai automatizuota
Konstrukcija	Porėtas filtras su išcentrinu atskyrikliau
Maksimalus kondensato kiekis	38 cm ³
Taurės apsauga	integruota kaip metalinė apsauga
Darbinis slėgis	2 ... 12 bar
Standartinis nominalus srauto debitas	3.200 l/min
Darbinė terpė	Suslėgtas oras pagal ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inertinės dujos
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Saugojimo temperatūra	-10 ... 60 °C
Food-safe	See Supplementary material information
Oro švarumo klasė išėjime	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [6:8:4]
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	820 g
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją su priedais Pasirenkamas
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/2
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1/2
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	NBR
Material filter	PE
Material housing	Padengtas aliuminiu
Material bowl	Aliuminio liejinys
Material separating plate	POM