


Alkūninės svirties skirstytuvas VHEF-VT-M32-M-N14

Gaminio numeris: 5300046

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	3/2 atviras/uždaras, vienos ritės
Veikimo būdas	rankinis
Plotis	20 mm
Standartinis nominalus srauto debitas	870 l/min
Operating pressure MPa	-0,095 ... 1 MPa
Darbinis slėgis	-0,95 ... 10 bar
Konstrukcija	Mažytė vieta
Numetimo tipas	mechaninė spyruoklė
Nominalus dydis	6 mm
Oro išmetimo funkcija	droseliuojamas
Instructions for use	Actuate only manually
Sandarinio principas	švelnus
Montavimo pozicija	Bet koks
Valdymo tipas	tiesioginis
Srauto kryptis	reversuojamas
Overlap	Zero overlap
Maksimalus perjungimo dažnis	0,5 Hz
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:::]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Paleidimo momentas	0,6 Nm
Max. force on actuator	200 N
Max. transverse force on actuator	140 N
Produkto svoris	181 g
Montavimo tipas	Instaliavimas į priekinę panelę Su kiauryme Pasirenkamas
Pneumatinis pajungimas, portas 1	1/4 NPT
Pneumatinis pajungimas, portas 2	1/4 NPT
Pneumatinis pajungimas, portas 3	1/4 NPT
Informacija	atitinka RoHS
Material cover	PA - sustiprintas
Material seals	NBR
Material housing	Anodised wrought aluminium alloy
Material lever	PA - sustiprintas