


Žingsninis variklis MTR-ST-42-48S-AA

Gaminio numeris: 530057

FESTO

Nutraukiama, galima iki 2008



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Izoliacinė apsaugos klasė	B
Nominali nuolatinė įtampa	48 V
Nominali variklio srovė	1,8 A
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvumus
Saugojimo temperatūra	-25 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	45 - 80 %
Apsaugos klasė	IP54
Aplinkos temperatūra	0 ... 50 °C
Bendras masės inercijos momentas pašalinus galią	0,068 kgcm ²
Variklio laikymo momentas	0,34 Nm
Rotoriaus masės inercijos momentas	0,068 kgcm ²
Leidžiama ašinė veleno apkrova	7 N
Leidžiama radialinė veleno apkrova	18 N
Produkto svoris	390 g
Elektrinio pajungimo sistema	Kištukas