


# Filtrai

## MS4N-LF-1/4-ERV

Gaminio numeris: 531481

FESTO

40 µm filtras, plastikinė kolba su plastikine kolbos apsauga, automatinis kondensato išleidimas, srauto kryptis iš kairės į dešinę.



### Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	4
Serijos	MS
Montavimo pozicija	vertikalus +/- 5°
Filtravimo laipsnis	40 µm
Kondensato drena	Pilnai automatizuota
Konstrukcija	Porėtas filtras su išcentrinu atskyrikliau
Maksimalus kondensato kiekis	19 ml
Taurės apsauga	Plastikinė apsauga
Darbinis slėgis	2 ... 12 bar
Standartinis nominalus srauto debitas	1.700 l/min
Darbinė terpė	Suslėgtas oras pagal ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inertinės dujos
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Saugojimo temperatūra	-10 ... 60 °C
Food-safe	See Supplementary material information
Oro švarumo klasė išėjime	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:8:4]
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	189 g
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją su priedais Pasirenkamas
Pneumatinis pajungimas, portas 1	1/4 NPT
Pneumatinis pajungimas, portas 2	1/4 NPT
Informacija	atitinka RoHS
Material of connecting plate	Padengtas aliuminiu
Material seals	NBR
Material filter	PE
Material housing	Padengtas aliuminiu
Material bowl	PC
Material separating plate	POM