

Filtrai

MS6N-LF-1/4-CRM

Gaminio numeris: 531525

FESTO

5 µm filtras, plastikinė kolba su plastmasine apsauga, rankinis kondensato nuleidimas, oro srauto kryptis: iš kairės į dešinę.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	6
Serijos	MS
Montavimo pozicija	vertikalus +/- 5°
Filtravimo laipsnis	5 µm
Kondensato drena	Rankinis pasukimas
Konstrukcija	Porėtas filtras su išcentrinu atskyrikliu
Maksimalus kondensato kiekis	38 cm ³
Taurės apsauga	Plastikinė apsauga
Darbinis slėgis	0 ... 20 bar
Standartinis nominalus srauto debitas	2.000 l/min
Darbinė terpė	Suslėgtas oras pagal ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inertinės dujos
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Saugojimo temperatūra	-10 ... 60 °C
Food-safe	See Supplementary material information
Oro švarumo klasė išėjime	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [6:8:4]
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	600 g
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją su priedais Pasirenkamas
Pneumatinis pajungimas, portas 1	1/4 NPT
Pneumatinis pajungimas, portas 2	1/4 NPT
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	NBR
Material filter	PE
Material housing	Padengtas aliuminiu
Material bowl	PC
Material separating plate	POM