

# Sandarinio žiedas OK-3/4

Gaminio numeris: 531775

FESTO

[Sandarina sriegius.](#)



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Paremtas standartu	ISO 16030
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 1 MPa
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 145 psi
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Rankinis užveržimas prie aplinkos temperatūros	Taip
Nominalus užveržimo momentas	35 Nm
Nominalaus užveržimo momento tolerancijos	± 10 %
Produkto svoris	1 g
Pneumatinis pajungimas	G3/4
Informacija	atitinka RoHS
Material stops	PA - sustiprintas
Material seals	TPE-U(PU)