



Oro paruošimo blokų kombinacija MSB4N

Gaminio numeris: 532306

FESTO

Su NPT- tipo sriegiu.



Tech. Duomenys

Pilnas duomenų lapas- atskiros reikšmės priklauso nuo Jūsų konfigūracijos.

Savybės	Reikšmė
Dydis	4
Serijos	MS
Veikimo būdas	elektrinis rankinis pneumatinė
Vykdiklio užraktas	Pasukama rankenėlė su integruotu užraktu
Montavimo pozicija	Bet koks vertikalus +/- 5°
Filtravimo laipsnis	0,01 ... 40 µm
Kondensato drena	Pilnai automatizuota Rankinis pasukimas pusiau automatinis
Konstrukcija	Tvirtinimo elementas Aktyvuotos anglies filtrai Slėgio reguliatorius su manometru Paleidimo vožtuvas Įjungimo/išjungimo vožtuvas Pluoštinis filtras Filtras reguliatorius su manometru Filtras reguliatorius be manometro Membraninis džiovintuvas proporcinis standartinis lubrikantas Porėtas filtras su išcentrinu atskyrikliau su atbulinio vožtuvo funkcija
Valdiklio funkcija	Pastovus išėjimo slėgis su pirminiu slėgio kompensatoriumi su antriniu išmetimu su grįžtamam srautu
Taurės apsauga	Plastikinė apsauga
Diferencinis slėgis	Vaizdinis indikatorius su slėgio jutikliu
Manometras	su slėgio jutikliu su manometru
Darbinis slėgis	1,5 ... 14 bar
Slėgio valdymo diapazonas	0,3 ... 7 bar
Standartinis nominalus srauto debitas	800 ... 1.400 l/min
Ritės charakteristikos duomenys	110 V AC: 50/60 Hz, pick-up power 3 VA, holding power 2.4 VA 230 V AC: 50/60 Hz, pick-up power 3 VA, holding power 2.4 VA 24 V DC: 1.5 W 24 V DC: 1.8 W
Leidimas	c UL us - Recognized (OL)
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvumus

Savybės	Reikšmė
	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Saugojimo temperatūra	-10 ... 60 °C
Food-safe	See Supplementary material information
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Montavimo tipas	su priedais
Pneumatinis pajungimas, portas 1	1/8 NPT 1/4 NPT
Pneumatinis pajungimas, portas 2	1/8 NPT 1/4 NPT
Pneumatinis pajungimas, portas 3	G1/4 1/4 NPT
Material housing	Padengtas aliuminiu
Material bowl	PC