


# Oro paruošimo blokų kombinacija MSB6N

Gaminio numeris: 532307

FESTO

Su NPT- tipo sriegiu.



## Tech. Duomenys

Pilnas duomenų lapas- atskiros reikšmės priklauso nuo Jūsų konfigūracijos.

Savybės	Reikšmė
Dydis	6
Serijos	MS
Veikimo būdas	elektrinis rankinis pneumatinė
Vykdiklio užraktas	Pasukama rankenėlė su integruotu užraktu
Montavimo pozicija	vertikalus +/- 5°
Filtravimo laipsnis	0,01 ... 40 µm
Konstrukcija	Tvirtinimo elementas Aktyvuotos anglies filtrai Slėgio reguliatorius su manometru Nuorinimo vožtuvas Paleidimo vožtuvas srauto jutiklis Ijungimo/išjungimo vožtuvas Pluoštinis filtras Filtras reguliatorius su manometru Filtras reguliatorius be manometro Membraninis džiovin tuvas proporcinis standartinis lubrikantas Porėtas filtras su išcentrinu atskyrikliau Vandens atskyrėjas Elektriškai valdomas slėgio skirstytuvas preciziškas diafragminis reguliatorius
Valdiklio funkcija	Pastovus išėjimo slėgis su pirminiu slėgio kompensatoriumi su antriniu išmetimu su grįžtamam srautu
Taurės apsauga	Plastikinė apsauga integruota kaip metalinė apsauga
Diferencinis slėgis	Vaizdinis indikatorius su slėgio jutikliu
Manometras	su slėgio jutikliu su manometru
Darbinis slėgis	1,5 ... 20 bar
Slėgio valdymo diapazonas	0,3 ... 12 bar
Standartinis nominalus srauto debitas	1.700 ... 4.800 l/min
Ritės charakteristikos duomenys	110 V AC: 50/60 Hz, pick-up power 3 VA, holding power 2.4 VA 230 V AC: 50/60 Hz, pick-up power 3 VA, holding power 2.4 VA 24 V DC: 1.5 W 24 V DC: 1.8 W
Leidimas	c UL us - Recognized (OL)

Savybės	Reikšmė
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvumus in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Saugojimo temperatūra	-10 ... 60 °C
Food-safe	See Supplementary material information
Montavimo tipas	su priedais
Material housing	Padengtas aliuminiu
Material bowl	PC