

# Aktyvuotos anglies filtras LFX-1/2-D-MAXI



Gaminio numeris: 532785

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Gerų charakteristikų filtras neteptam bekvapiam suspaustam orui, tinkamas naudoti maisto pramonėje

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	Maksi
Serijos	D
Montavimo pozicija	vertikalus +/- 5°
Konstrukcija	Aktyvuotos anglies filtrai Pluoštinis filtras
Taurės apsauga	Metalinė kolbos apsauga
Darbinis slėgis	0 ... 16 bar
Rekomenduojamas maksimalus standartinis srauto debitas	1.100 l/min
Didžiausias oro pralaidumas atitinkamai oro kokybės klasei	1.100 l/min
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [1:4:2] Inertinės dujos
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Saugojimo temperatūra	-10 ... 60 °C
Oro švarumo klasė išėjime	Oro kokybės klasė pagal ISO 8573-1:2010 [1:4:1] Inertinės dujos
Terpės temperatūra	5 ... 30 °C
Liekamasis tepalas	≤ 0,003 mg/m <sup>3</sup>
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	1.191 g
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją Su tvirtinimo kronšteinu Pasirenkamas
Pneumatinis pajungimas	G1/2
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Pajungimo padas G1/2
Pneumatinis pajungimas, portas 2	Pajungimo padas G1/2
Informacija	atitinka RoHS
Material filter	Aktyvuota anglis Sukabinimas
Material housing	Cinkuota
Material bowl	PC