

Smulkaus filtro kombinacija LFMBA-1/4-D-MINI-DA

Gaminio numeris: 532864

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

0,01 µm filtras, su metaline apsauga, diferencinio slėgio indikatoriumi, rankinis kondensato išleidimas.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|----------------------------------|---|
| Dydis | Mini |
| Serijos | D |
| Montavimo pozicija | vertikalus +/- 5° |
| Filtravimo laipsnis | 0,01 µm |
| Filtro efektyvumas | 99,9999 % |
| Kondensato drena | Rankinis pasukimas |
| Konstrukcija | Pluoštinis filtras |
| Maksimalus kondensato kiekis | 22 ml |
| Taurės apsauga | Metalinė kolbos apsauga |
| Darbinis slėgis | 1 ... 16 bar |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inertinės dujos |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Oro švarumo klasė išėjime | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [1:7:2] Inertinės dujos |
| Terpės temperatūra | 1,5 ... 60 °C |
| Liekamasis tepalas | 0,01 mg/m ³ |
| Aplinkos temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Produkto svoris | 651 g |
| Montavimo tipas | Instaliavimas į liniją su priedais |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | G1/4 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2 | G1/4 |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material filter | Boro silikato pluoštas |
| Material housing | Cinkuota |
| Material bowl | PC |