


Spiralinis plastikinis vamzdelis PUN-12X2-SG-4,8-BL-3/8

Gaminio numeris: 533466

FESTO

Labai lankstus, sustiprintas pluoštu, didelis atsparumas hidrolizei



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Darbinis ilgis	4,8 m
Išorinis diametras	11,7 mm
Bloko ilgis	1,172 m
Lenkimo spindulys atitinkantis srautą	65 mm
Vidinis diametras	7,9 mm
Ritės skersmuo	51 mm
Apvijų skaičius	41
Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio	-0,95 ... 13 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-40 ... 60 °C
Nominalus užveržimo momentas	12,5 Nm
Nominalaus užveržimo momento tolerancijos	± 20 %
Produkto svoris	480 g
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Išorinis sriegis G3/8
Pneumatinis pajungimas, portas 2	Išorinis sriegis G3/8
Spalva	mėlynas
Atramos kietumas	A 87 +/-3
Material of connecting thread	Žalvaris Nikeliuota
Material buckling protection	POM
Material tubing	TPE-U(PU)