


# Rutulinis skirstytuvas

## VAPB-1/4-F-40-F03

Gaminio numeris: 534302

FESTO

Brass ball valve, nominal width 1 1/4", top flange F03, PN40.



### Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Konstrukcija	2- eigė rutulinė sklendė
Veikimo būdas	mechaninis
Sandarinio principas	švelnus
Montavimo pozicija	Bet koks
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją
Sąsajos	Rp1/4
Komutavimo pozicijos indikatorius	Griovelio kryptis = srauto kryptis
Flanšo skylės modelis	F03
Skersmuo DN	15
Srauto kryptis	reversuojamas
Nominalus armatūros slėgis	40
Reikalingas sukimo momentas prie slėgio skirtumo, nominalaus slėgio, sklendės PN	5 Nm
Breakaway torque at a differential pressure of 1 MPa (10 bar, 145 psi)	3,5 Nm
Parentas standartu	ISO 5211
Terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [-:--] Inertinės dujos Vanduo Neutralūs skysčiai
Terpės temperatūra	-20 ... 150 °C
Srautas Kv	5,9 m <sup>3</sup> /h
Informacija	atitinka RoHS
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material housing	Žalvaris Nikeliuota
Korpuso medžiagos numeris	2.0402 CW617N
Material seals	HNBR PTFE
Material ball	Žalvaris padengta storu chromo sluoksniu
Rutuliuokų medžiagos numeris	2.0401 CW614N
Material shaft	Žalvaris
Veleno medžiagos numeris	2.0401 CW614N
Produkto svoris	500 g
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress