


# Rutulinis skirstytuvas VAPB-1/2-F-63-F0304-CR

Gaminio numeris: 534313

FESTO

Rūgštims ir korozijai atsparus



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Konstrukcija	2- eigė rutulinė sklendė
Veikimo būdas	mechaninis
Sandarinimo principas	švelnus
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją
Sąsajos	Rp1/2
Flanšo skylės modelis	F03 F04
Vidinis diametras	15 mm
Skersmuo DN	15
Nominalus armatūros slėgis	63
Paleidimo momentas	10 Nm
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [-:-:-] Inertinės dujos Vanduo Neutralūs skysčiai
Terpės temperatūra	-10 ... 180 °C
Srautas Kv	19 m <sup>3</sup> /h
Informacija apie tvirtinimą	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Korpuso medžiagos numeris	1.4408
Informacija apie sandariklius	FPM PTFE
Informacija apie medžiaga, rutulys	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Rutuliuokų medžiagos numeris	1.4401
Informacija apie veleną	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Veleno medžiagos numeris	1.4401
Produkto svoris	700 g
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU reikalavimus spaudinimo įrenginiams
Atsparumo korozijai klasė CRC	3