


# limit switch box DAPZ-SB-I-30DC-DR-AR

Gaminio numeris: 534475

FESTO

Posūkio pavaroms su surinkimo sąsajoms VDI/VDE 3845



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Leistinas kabelio skersmuo	7 ... 13 mm
Paremtas standartu	EN 60947-5-2 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Konstrukcija	apvalus
Montavimo pozicija	Bet koks
Atsparumas trumpam jungimui	Pulsuojantis
Komutavimo elemento funkcija	Normaliai atviras kontaktas
Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo	visoms elektrinėms jungtims
Matavimo principas	Induktyvinis
Komutavimo pozicijos indikatorius	Taip
Nominalus DC įtampos lygis	10 ... 30 V
Būdingas srovės suvartojimas prie darbinės įtampos	0 ... 100 mA
Izoliacinė įtampa	50 V
Maksimali išėjimo srovė	100 mA
Jungiklio išėjimas	PNP
Atsparumas smūgiams	0,5 kV
Užterštumo laipsnis	3
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apsaugos klasė	IP67
Aplinkos temperatūra	-20 ... 70 °C
Elektrinis pajungimas	Įsuktas terminalas
Kabelio prijungimas	M20x1,5
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	NBR
Material housing cover	PC
Material housing socket	ABS+PC
Material console	ABS+PC