


Slėgio reguliatorius MS12N-LR

Gaminio numeris: 535024

FESTO

Su NPT- tipo sriegiu.

Pavyzdys



Tech. Duomenys

Pilnas duomenų lapas- atskiros reikšmės priklauso nuo Jūsų konfigūracijos.

Savybės	Reikšmė
Dydis	12
Serijos	MS
Vykdiklio užraktas	Pasukama rankenėlė su užraktu Pasukama rankenėlė su integruotu užraktu Su priedais, užrakinamas
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	Pagalbinio vožtuvo veikiamas membraninis reguliatorius
Valdiklio funkcija	Pastovus išėjimo slėgis su pirminiu slėgio kompensatoriumi su antriniu išmetimu su grįžtamu srautu
Manometras	su manometru
Operating pressure MPa	0,08 ... 2,1 MPa
Darbinis slėgis	0,8 ... 21 bar
Slėgio valdymo diapazonas	0,15 ... 16 bar
Srauto debitas, antrinis išleidimas	≤ 600 l/min
Standartinis nominalus srauto debitas	12.000 ... 22.000 l/min
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvumus in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertinės dujos
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Saugojimo temperatūra	-10 ... 60 °C
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją Su tvirtinimo kronšteinu Pasirenkamas
Material of cover	PA
Informacija	atitinka RoHS
Material underneath cover	Aliuminio liejinys
Material seals	NBR
Material spring	Spyruoklinis plienas
Material housing	Padengtas aliuminiu
Material membrane	NBR
Material valve stem	Aliuminio liejinys NBR aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis