



Tepalinė MS4-LOE-1/4-U

Gaminio numeris: 535790

FESTO

Metalizuota kolba, oro srauto kryptis: iš kairės į dešinę.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|---|
| Dydis | 4 |
| Serijos | MS |
| Montavimo pozicija | vertikalus +/- 5° |
| Konstrukcija | proporcinis standartinis lubrikantas |
| Maksimali tepalo talpa | 36 cm ³ |
| Taurės apsauga | integruota kaip metalinė apsauga |
| Darbinis slėgis | 1 ... 12 bar |
| Minimalus srauto debitas tepimui | 40 l/min |
| Standartinis nominalus srauto debitas | 2.200 l/min |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertinės dujos |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Saugojimo temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Food-safe | See Supplementary material information |
| Terpės temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Alyvos klampumas | ISO VG 32 |
| Aplinkos temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Produkto svoris | 354 g |
| Montavimo tipas | Instaliavimas į liniją su priedais Pasirenkamas |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | G1/4 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2 | G1/4 |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material housing | Padengtas aliuminiu |
| Material bowl | Padengtas aliuminiu Aliuminio liejinys |
| Material screen | PA |