

Mikro filtras

MS4-LFM-1/4-ARM-DA

Gaminio numeris: 536822

FESTO

0.01µm filtras, plastikinė kolba, plastikinė kolbos apsauga, rankinis kondensato išleidimas, su slėgio skirtumo indikacija, kryptis iš kairės į dešinę.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|---|
| Serijos | MS |
| Dydis | 4 |
| Konstrukcija | Pluoštinis filtras |
| Filtravimo laipsnis | 0,01 µm |
| Kondensato drena | Rankinis pasukimas |
| Darbinis slėgis | 0 ... 14 bar |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inertinės dujos |
| Oro švarumo klasė išėjime | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [1:7:2] |
| Didžiausias oro pralaidumas atitinkamai oro kokybės klasei | 360 l/min |
| Mažiausias oro pralaidumas atitinkamai oro kokybės klasei | 54 l/min |
| Filtro efektyvumas | 99,9999 % |
| Maksimalus kondensato kiekis | 19 ml |
| Taurės apsauga | Plastikinė apsauga |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Food-safe | See Supplementary material information |
| Terpės temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Aplinkos temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Saugojimo temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Liekamasis tepalas | 0,01 mg/m ³ |
| Diferencinis slėgis | Vaizdinis indikatorius |
| Montavimo tipas | Instaliavimas į liniją su priedais Pasirenkamas |
| Montavimo pozicija | vertikalus +/- 5° |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | G1/4 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2 | G1/4 |
| Material housing | Padengtas aliuminiu |
| Material filter | Boro silikato pluoštas |
| Material bowl | PC |
| Material seals | NBR |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Produkto svoris | 190 g |