



# Smulkus filtras

## MS6-LFM-1/4-BRV-DA

Gaminio numeris: 536839

FESTO

1 µm filtras, plastikinė kolba su plastikine kolbos apsauga, automatinis kondensato išleidimas, su monometru, srauto kryptis iš kairės į dešinę.



### Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	6
Serijos	MS
Montavimo pozicija	vertikalus +/- 5°
Filtravimo laipsnis	1 µm
Filtro efektyvumas	99,99 %
Kondensato drena	Pilnai automatizuota
Konstrukcija	Pluoštinis filtras
Maksimalus kondensato kiekis	38 cm <sup>3</sup>
Taurės apsauga	Plastikinė apsauga
Diferencinis slėgis	Vaizdinis indikatorius
Darbinis slėgis	2 ... 12 bar
Didžiausias oro pralaidumas atitinkamai oro kokybės klasei	950 l/min
Mažiausias oro pralaidumas atitinkamai oro kokybės klasei	140 l/min
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inertinės dujos
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Saugojimo temperatūra	-10 ... 60 °C
Oro švarumo klasė išėjime	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [2:7:3]
Terpės temperatūra	5 ... 60 °C
Liekamasis tepalas	0,5 mg/m <sup>3</sup>
Aplinkos temperatūra	5 ... 60 °C
Produkto svoris	600 g
Montavimo tipas	Pasirenkamas Instaliavimas į liniją su priedais
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1/4
Informacija	Be vario ir PTFE. atitinka RoHS
Informacija apie sandariklius	NBR
Informacija apie filtrą	Boro silikato pluoštas
Informacija apie tvirtinimą	Padengtas aliuminiu
Informacija apie kolbą	PC