


Sub-base-SET MS12-AGI

Gaminio numeris: 537138

FESTO

Iš MS serijos, su G sriegiu.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	12
Serijos	MS
Montavimo pozicija	Bet koks
Darbinė terpė	Oro kokybės klasė 5:7:- pagal DIN ISO 8573-1
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Saugojimo temperatūra	-10 ... 60 °C
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	1.300 g
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G2
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G2
Informacija	atitinka RoHS
Material of connecting plate	Padengtas aliuminiu
Material seals	NBR