

Atskyriklis VABD-B6-12-P-C

Gaminio numeris: 537516

FESTO

skirtungo slėgio sukūrimui 1ir 3 sujungimo bloko kanale.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo pozicija	Bet koks
Dėžės dydis	1
Darbinis slėgis	0,9 ... 8 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
Terpės temperatūra	-5 ... 50 °C
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkto svoris	20 g
Material blanking plug	Sustiprinta PA
Informacija	Be vario ir PTFE. atitinka RoHS
Material o-ring	NBR
Material separator	Plienas