


Pagrindas VABS-B6-PB-Q-B

Gaminio numeris: 537518

FESTO

vidiniam valdymo orui.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Tinklelio matmuo	21 mm
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Maksimalus įtempimo momentas, vožtuvo montavimas	2 Nm
Maksimalus užveržimo momentas, montavimas prie sienos	3 Nm
Produkto svoris	22 g
Pneumatinis pajungimas, portas 1	For 18 mm cartridge
Pneumatinis pajungimas, portas 3	G1/4
Informacija	Be vario ir PTFE. atitinka RoHS
Informacija apie pajungimo padą	PA - sustiprintas