



Elektromagnetinis skirstytuvas VUVB-L-M32C-AZD-Q6-3AC1

Gaminio numeris: 537562

FESTO

Su rankiniu valdymu ir solenoidu, be kištukinio lizdo.
Šis tipas tinkamas vakuumui.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|--|
| Skirstytuvo funkcija | 3/2 uždaras, vienos ritės |
| Veikimo būdas | elektrinis |
| Skirstytuvo dydis | 20 mm |
| Standartinis nominalus srauto debitas | 500 l/min |
| Darbinis slėgis | -0,9 ... 8 bar |
| Konstrukcija | Stūmoklio šliaužiklis |
| Numetimo tipas | Oro spyruoklė |
| Apsaugos klasė | IP65 |
| Nominalus dydis | 7 mm |
| Oro išmetimo funkcija | nedroselijuojantis |
| Sandaravimo principas | švelnus |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Rankinis valdymas | fiksavimas Stūmimas |
| Valdymo tipas | valdoma |
| Valdomas oro tiekimas | išorinis |
| Srauto kryptis | nereversuojamas |
| Valdymo slėgis | 2 ... 8 bar |
| Išjungimo laikas | 20 ms |
| Ijungimo laikas | 20 ms |
| Ritės charakteristikos duomenys | 230 V AC: 50/60 Hz, pick-up power 3.1 VA, holding power 2.2 VA |
| Atsparumas smūgiams | 4 kV |
| Užterštumo laipsnis | 3 |
| Leistini įtampų svyravimai | +/- 10 % |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| CE ženklas (žr. deklaraciją) | atitinka EU reikalavimus žemose įtampose |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 1 |
| Saugojimo temperatūra | -20 ... 40 °C |
| Terpės temperatūra | -5 ... 50 °C |
| Aplinkos temperatūra | -5 ... 50 °C |
| Maksimalus įtempimo momentas, vožtuvo montavimas | 2 Nm |
| Maksimalus užveržimo momentas, montavimas prie sienos | 3 Nm |
| Produkto svoris | 170 g |
| Elektrinis pajungimas | Kištukas pagal EN 175301-803 C forma |
| Montavimo tipas | Su kiuryme |
| Pagalbinis valdymo oro portas 12/14 | M5 |
| Valdomas išmetimo portas 84 | Be kanalo |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | QS-6 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2 | QS-6 |

| Savybės | Reikšmė |
|---------------------------------------|--------------------|
| Pneumatinis pajungimas, portas 3 | G1/4 |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Informacija apie pajungimo padą | PA - sustiprintas |
| Informacija apie sandariklius | FPM HNBR NBR |
| Informacija apie tvirtinimą | PA - sustiprintas |
| Informacija apie medžiaga, koto vijos | Aliuminio liejinys |