



Filtras-regulatorius LFR-1/4-DB-7-O-MINI

Gaminio numeris: 537647
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Maksimalus slėgis išėjime 7 bar., be manometro, su 40 μ filtru.
Type to be discontinued. Available until 2024. See Support Portal for alternative products.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	Mini
Plotis	44 mm
Serijos	DB
Vykdklikio užraktas	Pasukama rankenėlė su užraktu
Montavimo pozicija	vertikalus +/- 5°
Filtravimo laipsnis	40 μm
Kondensato drena	Rankinis pasukimas
Konstrukcija	Filtras regulatorius be manometro
Valdiklio funkcija	su antriniu išmetimu su grįžtamu srautu
Manometras	Prepared for G1/8
Operating pressure MPa	0,15 ... 1 MPa
Darbinis slėgis	1,5 ... 10 bar
Slėgio valdymo diapazonas	0,5 ... 7 bar
Maksimali slėgio histerezė	0,5 bar
Standartinis nominalus srauto debitas	>= 1.200 l/min
Darbinė terpė	Suslėgtas oras pagal ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inertinės dujos
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Oro švarumo klasė išėjime	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:8:4] Inertinės dujos
Terpės temperatūra	-5 ... 50 °C
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkto svoris	200 g
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją Su kiauryme Su tvirtinimo kronšteinu Pasirenkamas
Manometro pajungimas	G1/8
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1/4
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	NBR
Material rotary knob	POM
Material filter	PE
Material housing	PA - sustiprintas
Material bowl	PC