



Filtras-regulatorius LFR-1/8-DB-7-O-MINI

Gaminio numeris: 537651

FESTO

Maksimalus slėgis išėjime 7 bar., be manometro, su 40 μ filtru.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	Mini
Plotis	44 mm
Serijos	DB
Vykdiklio užraktas	Pasukama rankenėlė su užraktu
Montavimo pozicija	vertikalus +/- 5°
Filtravimo laipsnis	40 μm
Kondensato drena	Rankinis pasukimas
Konstrukcija	Filtras regulatorius be manometro
Valdiklio funkcija	su antriniu išmetimu su grįžtamu srautu
Manometras	Prepared for G1/8
Darbinis slėgis	1,5 ... 10 bar
Slėgio valdymo diapazonas	0,5 ... 7 bar
Maksimali slėgio histerezė	0,5 bar
Standartinis nominalus srauto debitas	>= 700 l/min
Darbinė terpė	Suslėgtas oras pagal ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inertinės dujos
Atsparumo korozijai klasė CRC	1
Oro švarumo klasė išėjime	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:8:4] Inertinės dujos
Terpės temperatūra	-5 ... 50 °C
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkto svoris	200 g
Montavimo tipas	Pasirenkamas Instaliavimas į liniją Su kiauryme Su tvirtinimo kronšteinu
Manometro pajungimas	G1/8
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/8
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1/8
Informacija	atitinka RoHS
Informacija apie sandariklius	NBR
Informacija apie medžiaga, sukamas mygtukas	POM
Informacija apie filtrą	PE
Informacija apie tvirtinimą	PA - sustiprintas
Informacija apie kolbą	PC