



Oro paruošimo blokad

FRC-1/8-DB-7-MINI-H

Gaminio numeris: 537657

FESTO

Filtro- reguliatoriaus ir tepalinės rinkinys, maksimalus slėgis išėjime 7 bar., 40 μm filtravimo elementas. Su manometru ir tiesioginio valdymo slėgio reguliatoriumi.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	Mini
Plotis	88 mm
Serijos	DB
Vykdiklio užraktas	Pasukama rankenėlė su užraktu
Montavimo pozicija	vertikalus +/- 5°
Kondensato drena	pusiau automatinis
Konstrukcija	Filtru reguliatorius su tepaline
Filtravimo laipsnis	40 μm
Valdiklio funkcija	su antriniu išmetimu su grįžtamu srautu
Manometras	su manometru
Darbinis slėgis	1,5 ... 10 bar
Slėgio valdymo diapazonas	0,5 ... 7 bar
Maksimali slėgio histerezė	0,5 bar
Standartinis nominalus srauto debitas	>= 550 l/min
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [-:-:-] Inertinės dujos
Aprobuotos alyvos	speciali Festo alyva 1 litro talpose Užsakymo numeris: 152 811 OFSW-32 ARAL Vitam GF 32 BP Energol HLP 32 ESSO Nuto H 32 MOBIL DTE 24 SHELL Tellus Oil DO 32 Klampa 32mm ² /s prie 40°C ISO klasė VG 32 to ISO 3448
Atsparumo korozijai klasė CRC	1
Oro švarumo klasė išėjime	Suslėgtas oras pagal ISO 8573-1:2010 [07:08: -] Inertinės dujos
Terpės temperatūra	-5 ... 50 °C
Alyvos klampumas	ISO VG 32
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkto svoris	300 g
Montavimo tipas	Pasirenkamas Instaliavimas į liniją Su kiauryme Su tvirtinimo kronšteinu
Manometro pajungimas	G1/8
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/8
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1/8
Informacija apie sandariklius	NBR
Informacija apie medžiaga, sukamas mygtukas	POM
Informacija apie filtrą	PE
Informacija apie tvirtinimą	PA - sustiprintas
Informacija apie kolbą	PC