



Oro paruošimo blokas FRC-1/4-DB-7-5M-MINI

Gaminio numeris: 537658
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Filtro- reguliatoriaus ir tepalinės rinkinys, maksimalus slėgis išėjime 7 bar., 5 µm filtravimo elementas. Su manometru ir tiesioginio valdymo slėgio reguliatoriumi.

Type to be discontinued. Available until 2027. See Support Portal for alternative products.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	Mini
Plotis	88 mm
Serijos	DB
Vykdiklio užraktas	Pasukama rankenėlė su užraktu
Montavimo pozicija	vertikalus +/- 5°
Kondensato drena	Rankinis pasukimas
Konstrukcija	Filtru reguliatorius su tepaline
Filtravimo laipsnis	5 µm
Valdiklio funkcija	su antriniu išmetimu su grįžtamam srautu
Manometras	su manometru
Operating pressure MPa	0,15 ... 1 MPa
Darbinis slėgis	1,5 ... 10 bar
Slėgio valdymo diapazonas	0,5 ... 7 bar
Maksimali slėgio histerezė	0,5 bar
Standartinis nominalus srauto debitas	>= 550 l/min
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [-:--:] Inertinės dujos
Aprobuotos alyvos	speciali Festo alyva 1 litro talpose Užsakymo numeris: 152 811 OFSW-32 ARAL Vitam GF 32 BP Energol HLP 32 ESSO Nuto H 32 MOBIL DTE 24 SHELL Tellus Oil DO 32 Klampa 32mm ² /s prie 40°C ISO klasė VG 32 to ISO 3448
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Oro švarumo klasė išėjime	Suslėgtas oras pagal ISO 8573-1:2010 [06:08: -] Inertinės dujos
Terpės temperatūra	-5 ... 50 °C
Alyvos klampumas	ISO VG 32
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkto svoris	300 g
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją Su kiauryme Su tvirtinimo kronšteinu Pasirenkamas
Manometro pajungimas	G1/8
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/4

Savybės	Reikšmė
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1/4
Material seals	NBR
Material rotary knob	POM
Material filter	PE
Material housing	PA - sustiprintas
Material bowl	PC