



Difuzinis jutiklis SOEG-RT-M5-NS-K-L

Gaminio numeris: 537680
Nebetiekiamas produktas

FESTO

[Apvali konstrukcija](#)

Type to be discontinued. Available until 2020. See Support Portal for alternative products.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Konstrukcija	apvalus
Atitinka standartus	EN 60947-5-2
Leidimas	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvims
Informacija	Be vario ir PTFE.
Matuotas kintamasis	Pozicija
Matavimo principas	Optoelektroninis
Matavimo metodas	Difuzinis optinis jutiklis
Šviesos tipas	Infraraudonieji
Darbo diapazonas	50 mm
Aplinkos temperatūra	0 ... 55 °C
Jungiklio išėjimas	NPN
Komutavimo elemento funkcija	"Šviesos" perjungimas
Maksimalus perjungimo dažnis	250 Hz
Maksimali išėjimo srovė	100 mA
Įtampos kritimas	≤ 2 V
Atsparumas trumpam jungimui	Pulsuojantis
Nominalus DC įtampos lygis	10 ... 30 V
Liekamoji pulsacija	20 %
Tuščiosios veikos srovė	15 mA
Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo	visoms elektrinėms jungtims
Elektrinis pajungimas	Kabelis 3- šerdys
Kabelio ilgis	2,5 m
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Dydis	M5x0,5
Montavimo tipas	Su užraktu
Suspaudimo momentas	1,5 Nm
Produkto svoris	35 g
Material housing	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Material of union nut	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Darbo režimo displėjus	LED geltonas
Aplinkos temperatūra esant lankščiai kabelių instaliacijai	0 ... 55 °C
Apsaugos klasė	IP67
Atsparumo korozijai klasė CRC	4 - Very high corrosion stress