



Atspindžio jutiklis SOEG-RSP-Q20-PS-S-2L

Gaminio numeris: 537784
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Su poliarizuota šviesa, blokinė konstrukcija

Type to be discontinued. Available until 2020. See Support Portal for alternative products.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Konstrukcija | Blokinė konstrukcija |
| Atitinka standartus | EN 60947-5-2 |
| Leidimas | RCM Mark c UL us - Listed (OL) |
| CE ženklas (žr. deklaraciją) | atitinka EU-EMV reikalvimus |
| Informacija | Be vario ir PTFE. |
| Matuotas kintamasis | Pozicija |
| Matavimo principas | Optoelektroninis |
| Matavimo metodas | Atspindžio optinis jutiklis |
| Šviesos tipas | Raudona, poliarizuota |
| Darbo diapazonas | 2.500 mm |
| Aplinkos temperatūra | -20 ... 60 °C |
| Etalono medžiaga | Atšvaitas, 84 mm skersmens. |
| Jungiklio išėjimas | PNP |
| Komutavimo elemento funkcija | Perjungiamas |
| Maksimalus perjungimo dažnis | 1.000 Hz |
| Maksimali išėjimo srovė | 100 mA |
| Įtampos kritimas | ≤ 2,4 V |
| Atsparumas trumpam jungimui | Pulsuojantis |
| Nominalus DC įtampos lygis | 10 ... 30 V |
| Liekamoji pulsacija | 10 % |
| Tuščiosios veikos srovė | 25 mA |
| Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo | visoms elektrinėms jungtims |
| Elektrinis pajungimas | Kištukas M8x1 4-poliai |
| Dydis | 20x32x12 mm |
| Montavimo tipas | Su kiauryme |
| Produkto svoris | 10 g |
| Material housing | ABS |
| Darbo režimo dispėjus | LED geltonas |
| Darbinis rezervinis monitorius | LED žalias |
| Apsaugos klasė | IP67 |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 - Moderate corrosion stress |