

Šarnyro flanšas SNCL-12

Gaminio numeris: 537790

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	12
Paremtas standartu	ISO 21287
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	-40 ... 90 °C
Produkto svoris	20 g
Informacija	atitinka RoHS
Material mounting	Aliuminio liejinys
Material bearing	Plastinis
Material screws	Plienas Galvanizuota