


# Valdymo linija KES-MC-1-SUB-9-10

Gaminio numeris: 537925

Nebetiekiamas produktas

[Tinka MTR-DCI-...](#)

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Cable identification	Without inscription label holder
Electrical connection 1, function	Field device side
Electrical connection 1, design	kampinis
Electrical connection 1, connection type	Kištuko lizdas
Electrical connection 1, cable outlet	Tiesus
Electrical connection 1, connection technology	Sub-D
Electrical connection 1, number of pins/wires	9
Electrical connection 1, occupied pins/wires	9
Electrical connection 2, function	Controller side
Electrical connection 2, connection type	Kabelis
Electrical connection 2, connection technology	atviri laidai
Electrical connection 2, number of pins/wires	10
Electrical connection 2, occupied pins/wires	9
Nominalus DC įtampos lygis	0 ... 24 V
Kabelio ilgis	10 m
Kabelio priedas	tinkamas lanksčiai kabelio apsaugai
Bending radius, fixed cable installation	≥ 28 mm
Bending radius, flexible cable installation	≥ 51 mm
Kabelio skersmuo	6,8 mm
Kabelio struktūra	10x0,14 Ekranuotas
Nominalus laidininko skerspjūvis	0,14 mm <sup>2</sup>
Laido galai	Pin terminal
Apsaugos klasė	IP54
Note on degree of protection	Sumontuotas
Aplinkos temperatūra	0 ... 50 °C
Informacija	Turi PWIS medžiagų
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress