



# Rankinis skirstytuvas VHER-BH-M04E-G12-LD

Gaminio numeris: 538204

FESTO

4/3 rankinis skirstytuvas su atvira į atmosfera vidurine padėtimi, plastikinis variantas su padėties indikavimu ir užraktu trijose padėtyse, prijungimai iš šono.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	4/3 vidurinėje padėtyje nuorintas
Veikimo būdas	rankinis
Standartinis nominalus srauto debitas	3.500 l/min
Darbinis slėgis	-0,95 ... 10 bar
Konstrukcija	Sukamas vožtuvas
Nominalus dydis	12 mm
Oro išmetimo funkcija	droseliuojamas
Vykdyklio užraktas	Su priedais, užrakinamas
Sandarinimo principas	Sunkus
Valdymo tipas	tiesioginis
Srauto kryptis	reversuojamas
Sutapimo nebuvimas	Taip
Komutavimo pozicijos indikatorius	su priedais
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Paleidimo momentas	5 Nm
Produkto svoris	900 g
Montavimo tipas	Pasirenkamas Instaliavimas į priekinę panelę Su kiauryme
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/2
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1/2
Pneumatinis pajungimas, portas 3	G1/2
Pneumatinis pajungimas, portas 4	G1/2
Informacija	Be vario ir PTFE. Turi PWIS medžiagų
Informacija apie sandariklius	NBR
Informacija apie tvirtinimą	Padengtas aliuminiu