


Kabelis

NEBV-S1G25-K-10-N-LE15

Gaminio numeris: 538224

FESTO

Skirstytuvų salos VTUB daugiapolinei jungčiai, su Sub-D kištuko lizdu, 15-polių.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo tipas	4-40 UNC-2B
Produkto svoris	1.270 g
Elektrinė jungtis 1	Socket sub-D, 25-pin
Elektrinė jungtis 2	Open end, 15-wire
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Kabelio ilgis	10 m
Kabelio priedas	Standartas
Minimalus kabelio sulenkimo spindulys	90 mm
Kabelio skersmuo	9 mm
Kabelio struktūra	15x0,34
Apsaugos klasė	IP65 IP67 Sumontuotas
Aplinkos temperatūra esant lankščiai kabelių instaliacijai	-5 ... 50 °C
CE ženklas (žr. deklaraciją)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Informacija	atitinka RoHS
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
Material cable sheath	PVC
Material housing	PBT
Material of union nut	PA
Material seals	TPE-O