



Priartėjimo jutiklis SIED-M30NB-ZS-K-L

Gaminio numeris: 538284

FESTO

Su kabeliu, ne vieno lygio montavimas



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Konstrukcija	apvalus
Atitinka standartus	EN 60947-5-2
Leidimas	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvimus atitinka EU reikalvimus žemose įtampose
Matavimo principas	Induktyvinis
Nominalus suveikimo atstumas	15 mm
Garantuojamas suveikimo atstumas	12,15 mm
Redukcijos faktoriai	Aliuminis = 0.5 Nerūdijantis plienas, St 18/8 = 0.8 Varis = 0.4 Žalvaris = 0.5 Plienas, St 37 = 1.0
Aplinkos temperatūra	-25 ... 85 °C
Kartojimo tikslumas	0,4 mm
Jungiklio išėjimas	bekontaktis 2 laidų
Komutavimo elemento funkcija	Normaliai atviras kontaktas
Histerežė	0,04 ... 3,3 mm
Maksimalus perjungimo dažnis, nuolatinė srovė	220 Hz
Maksimalus perjungimo dažnis, kintama srovė	25 Hz
Maksimali išėjimo srovė	300 mA
Įtampos kritimas	≤ 8 V
Minimali apkrovos srovė	5 mA
Atsparumas trumpam jungimui	Ne
Nominalus AC įtampos lygis	20 ... 265 V
Nominalus DC įtampos lygis	20 ... 320 V
Linijos dažnis	50 Hz
Tuščiosios veikos srovė	≤ 1,5 mA
Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo	visoms elektrinėms jungtims
Elektrinis pajungimas	2 - šerdžių Kabelis
Kabelio ilgis	2,5 m
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Material insulation	PVC
Dydis	M30
Montavimo tipas	Su užraktu
Suspaudimo momentas	30 Nm
Instaliavimo tipas	neišsikišantis
Produkto svoris	190 g
Material housing	Žalvaris PA Nikeliuota
Darbo režimo displėjus	LED geltonas
Aplinkos temperatūra esant lankščiai kabelių instaliacijai	-5 ... 50 °C
Apsaugos klasė	IP67
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L