



Priartėjimo jutiklis SIEF-M30NB-PS-S-L-WA

Gaminio numeris: 538303
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Su kištuku, montavimas pusiau viename lygyje

Type to be discontinued. Available until 2025. See Support Portal for alternative products.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|---|
| Konstrukcija | apvalus |
| Atitinka standartus | EN 60947-5-2 |
| Leidimas | RCM Mark c UL us - Listed (OL) |
| CE ženklas (žr. deklaraciją) | atitinka EU-EMV reikalvimus |
| Matavimo principas | Induktyvinis |
| Nominalus suveikimo atstumas | 20 mm |
| Garantuojamas suveikimo atstumas | 16,2 mm |
| Redukcijos faktoriai | Aliuminis = 1.0 Nerūdijantis plienas, St 18/8 = 1.0 Varis = 1.0 Žalvaris = 1.0 Plienas, St 37 = 1.0 |
| Aplinkos temperatūra | -30 ... 85 °C |
| Kartojimo tikslumas | 0,4 mm |
| Jungiklio išėjimas | PNP |
| Komutavimo elemento funkcija | Normaliai atviras kontaktas |
| Histerezė | 0,6 ... 3 mm |
| Maksimalus perjungimo dažnis, nuolatinė srovė | 1.500 Hz |
| Maksimali išėjimo srovė | 200 mA |
| Įtampos kritimas | ≤ 1,8 V |
| Atsparumas trumpam jungimui | Pulsuojantis |
| Nominalus DC įtampos lygis | 10 ... 30 V |
| Liekamoji pulsacija | 10 % |
| Tuščiosios veikos srovė | ≤ 15 mA |
| Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo | visoms elektrinėms jungtims |
| Elektrinis pajungimas | 3-poliai Fixcon M12x1 Kištukas |
| Dydis | M30 |
| Montavimo tipas | Su užraktu |
| Suspaudimo momentas | 75 Nm |
| Instaliavimo tipas | Pusiau išsikišantis |
| Produkto svoris | 106 g |
| Material housing | Žalvaris PBT PTFE padengtas |
| Darbo režimo displėjus | LED geltonas |
| Apsaugos klasė | IP67 |
| Triukšmų atsparumas magnetiniam laukui | Nuolatinės ir kintamos srovės magnetiniai laukai |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 0 - No corrosion stress |