


# Priartėjimo jutiklis SIEF-M30NB-PS-S-L

Gaminio numeris: 538319

FESTO

Su kištuku, montavimas pusiau viename lygyje



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Konstrukcija	apvalus
Atitinka standartus	EN 60947-5-2
Leidimas	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvimus
Matavimo principas	Induktyvinis
Nominalus suveikimo atstumas	20 mm
Garantuojamas suveikimo atstumas	16,2 mm
Redukcijos faktoriai	Aliuminis = 1.0 Nerūdijantis plienas, St 18/8 = 1.0 Varis = 1.0 Žalvaris = 1.0 Plienas, St 37 = 1.0
Aplinkos temperatūra	-30 ... 85 °C
Kartojimo tikslumas	0,4 mm
Jungiklio išėjimas	PNP
Komutavimo elemento funkcija	Normaliai atviras kontaktas
Histerzė	0,6 ... 3 mm
Maksimalus perjungimo dažnis, nuolatinė srovė	1.500 Hz
Maksimali išėjimo srovė	200 mA
Įtampos kritimas	≤ 1,8 V
Atsparumas trumpam jungimui	Pulsuojantis
Nominalus DC įtampos lygis	10 ... 30 V
Liekamoji pulsacija	10 %
Tuščiosios veikos srovė	≤ 15 mA
Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo	visoms elektrinėms jungtims
Elektrinis pajungimas	3-poliai Fixcon M12x1 Kištukas
Dydis	M30
Montavimo tipas	Su užraktu
Suspaudimo momentas	75 Nm
Instaliavimo tipas	Pusiau išsikišantis
Produkto svoris	90 g
Material housing	Žalvaris PBT chromu padengta
Darbo režimo displėjus	LED geltonas
Apsaugos klasė	IP67
Triukšmų atsparumas magnetiniam laukui	Nuolatinės ir kintamos srovės magnetiniai laukai
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress