


# Slopintuvai UOM-1/4

Gaminio numeris: 538432

FESTO

Vakuuminiams generatoriams



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Sandarinimo tipas ant varžto	Be tarpiklio
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	Atviras slopintuvas
Vakuumo generatoriaus nominalus slėgis	0 ... 8 bar
Operating pressure of vacuum generator	0 ... 0,8 MPa 0 ... 116 psi
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	0 ... 60 °C
Montavimo tipas	Su sriegiu
Produkto svoris	11,1 g
Pneumatinis pajungimas	G1/4
Material of silencer insert	PU puta
Material of threaded plug	POM
Material housing	POM
Material inner tube	Aliuminio liejinys