


Plastikiniai vamzdeliai PUN-E-10x1,25-SW-300

Gaminio numeris: 538463

FESTO

Tinkamas naudoti su QS jungtimis, labai lankstus, atsparus hidrolizei, aprobuotas naudojimui maisto apdorojime.

Nutraukiamas šio tipo tiekimas. Tiekiamas iki 2012.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Išorinis diametras	10 mm
Lenkimo spindulys atitinkantis srautą	60 mm
Vidinis diametras	7,5 mm
Min. lenkimo spindulys	26 mm
Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio	-0,95 ... 8 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Tinka maisto pramonei	FDA 2002/72/EG
Aplinkos temperatūra	-35 ... 50 °C
Produkto svoris pagal ilgį	0,044 kg/m
Spalva	Juodas
Atramos kietumas	D 52 +/-3
Informacija	Be vario ir PTFE. atitinka RoHS
Informacija apie žarneles	TPE-U(PU)