



Srauto jutiklis SFE3-F010-L-WQ6-2NB-K1

Gaminio numeris: 538525

FESTO

Su displejumi



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Leidimas	C-Tick
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvumus
Informacija	Turi PWIS medžiagų
Srauto matavimo srities pradinė vertė	0,1 l/min
Srauto matavimo srities galinė vertė	1 l/min
Darbinis slėgis	-0,7 ... 7 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [1:4:2] Azotas
Terpės temperatūra	0 ... 50 °C
Aplinkos temperatūra	0 ... 50 °C
Tikslumas, FS	5 %FS
Jungiklio išėjimas	2xNPN
Perjungimo funkcija	Lango komparatorius Komparatoriaus slenksčio reikšmė
Komutavimo elemento funkcija	Normaliai uždaras kontaktas Normaliai atviras kontaktas
Perjungimo taško atkuriamumas, FS	1 %
Suveikimo laikas	50 ms
Analoginis išėjimas	1 - 5 V
Apkrovos varža	> 50 kOhm
Indikacijos diapazonas	0,1 ... 1 l/min
Nominalus DC įtampos lygis	12 ... 24 V
Elektrinis pajungimas	Kabelis
Kabelio ilgis	1 m
Medžiagos informacija, kabelio apvalkalai	PVC
Montavimo tipas	Su kiauryme
Montavimo pozicija	Vertikalus Horizontaliai
Pneumatinis pajungimas	QS-6
Produkto svoris	70 g
Informacija apie tvirtinimą	PA
Displėjaus tipas	31- raidinė skaitmeninė vieta
Apsaugos klasė	IP40
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress