



# Srauto jutiklis SFEV-R0005-L-2ND-K1

Gaminio numeris: 538556

FESTO

Atskiras vaizdavimas SFET-F ir SFET-R srauto debito keitikliams



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Leidimas	RCM Mark
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvumus
Informacija	Turi PWIS medžiagų
Aplinkos temperatūra	0 ... 50 °C
Jungiklio išėjimas	2xNPN
Perjungimo funkcija	Lango komparatorius Komparatoriaus slenksčio reikšmė
Komutavimo elemento funkcija	Normaliai uždaras kontaktas Normaliai atviras kontaktas
Analoginis išėjimas	1 - 5 V
Apkrovos varža	50 kOhm
Indikacijos diapazonas	-0,05 ... 0,05 l/min
Nominalus DC įtampos lygis	12 ... 24 V
Elektrinis pajungimas	Kabelis
Kabelio ilgis	1 m
Medžiagos informacija, kabelio apvalkalai	PVC
Montavimo tipas	Su tvirtinimo kronšteinu
Produkto svoris	70 g
Informacija apie tvirtinimą	PA
Displėjaus tipas	31- raidinė skaitmeninė vieta
Apsaugos klasė	IP40
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress