


Įė./iš. modulis CP-E08-M8-CL

Gaminio numeris: 538788
Nebetiekiamas produktas

[Su 8 įėjimais](#)

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvumus atitinka EU-Ex apsaugos reikalvumus (ATEX) in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK EX instructions To UK RoHS instructions
KC mark	KC-EMV
Leidimas	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
ATEX kategorijos dujos	II 3G
ATEX kategorijos dulksės	II 3D
Ex- apsaugos reikalavimai ne ES šalims	EPL Dc (GB) EPL Gc (GB)
Dujų rūšis apsaugai nuo sprogo	Ex ec IIC T6 Gc X
Dulkių rūšis apsaugai nuo sprogo	Ex tc IIIC T70°C IP67 Dc X
Nesprogi aplinkos temperatūra	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C