

Pasyvi ašių kreipiančioji FDG-25- -ZR-RF

Gaminio numeris: 538791

FESTO



Pavyzdys



Tech. Duomenys

Pilnas duomenų lapas- atskiros reikšmės priklauso nuo Jūsų konfigūracijos.

Savybės	Reikšmė
Dydis	25
Eiga	1 ... 5.000 mm
Eigos rezervas	86 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Kreipiančioji	Veleno kreipiamoji
Konstrukcija	Kreipiamoji
Maksimalus pagreitis	≤ 50 m/s ²
Maksimalus greitis	≤ 10 m/s
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
Aplinkos temperatūra	0 ... 60 °C
Inercijos momentas Ix	594,7E+03 mm ⁴
Inercijos momentas Iy	237,2E+03 mm ⁴
Maksimali jėga Fy	150 N
Maksimali jėga Fz	150 N
Maksimalus momentas Mx	7 Nm
Perstūmimo jėga	5 ... 12 N
Papildomas svoris 10mm ilgiui	29,2 g
Montavimo tipas	su priedais
Informacija	Be vario ir PTFE. Turi PWIS medžiagų
Material cover cap	PA
Material guide rail	Plienas
Material of guide component	Plienas
Material housing	Aliuminis anoduotas