



Priartėjimo jutiklis SME-8-ZS-230V-K5,0Q-OE

Gaminio numeris: 538817

FESTO

Elektrinis, herkoninis kontaktas, 2 laidų pajungimas, pavaroms su 8 mm pločio grioveliu, su kabeliu.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Konstrukcija	T- formai
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvimus atitinka EU reikalavimus žemose įtampose
Informacija	Be vario ir PTFE.
Matavimo principas	Magnetinis
Aplinkos temperatūra	-20 ... 60 °C
Jungiklio išėjimas	Su kontaktu, dvipolis
Komutavimo elemento funkcija	Normaliai atviras kontaktas
Perjungimo reikšmės atkuriamumas	+/- 0,1 mm
Suveikimo laikas	≤ 2 ms
išjungimo laikas	≤ 0,1 ms
Maksimalus perjungimo dažnis	50 Hz
Maksimali išėjimo srovė	120 mA
Maksimali kontaktinė galia, kintama srovė	10 VA
Maksimali kontaktinė galia, nuolatinė srovė	10 W
Įtampos kritimas	≤ 4 V
Liekamoji srovė	0 mA
Atsparumas trumpam jungimui	Ne
Perkrovimo galimybė	Negalimas
Nominalus AC įtampos lygis	5 ... 250 V
Nominalus DC įtampos lygis	5 ... 250 V
Apsaugotas nuo poliarizavimo pakeitimo	Ne
Elektrinis pajungimas	2 - šerdžių Kabelis
Jungties išėjimo kryptis	Šalutinis
Kabelio ilgis	5 m
Medžiagos informacija, kabelio apvalkalai	TPE-U(PU)
Montavimo tipas	Užfiksuota T formoje įjungiamas į išilginį lizdą
Suspaudimo momentas	0,5 Nm
Produkto svoris	51 g
Informacija apie tvirtinimą	Epoksidinė derva PC PET aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Darbo režimo displėjus	LED geltonas
Aplinkos temperatūra	-5 ... 60 °C
Apsaugos klasė	IP65 IP67
Izoliacinė įtampa	250 V
Atsparumas smūgiams	4 kV