

Plastikiniai vamzdeliai PLN-16X2-NT

Gaminio numeris: 539064

FESTO

didelis atsparumas chemikalams ir hidrolizei.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Išorinis diametras	16 mm
Lenkimo spindulys atitinkantis srautą	95 mm
Vidinis diametras	12 mm
Min. lenkimo spindulys	55 mm
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 1,4 MPa
Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio	-0,95 ... 14 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 203 psi
Nuoroda į darbinį slėgį	Water: max. 0.6 MPa at 0 - 50 °C
Leidimas	TÜV
Skyriaus sertifikatas	B 013277 0506 00
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-] Water (liquid, free of ice)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Švaros klasė	This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly.
Food-safe	See Supplementary material information
Aplinkos temperatūra	-30 ... 80 °C
Produkto svoris pagal ilgį	0,082 kg/m
Pneumatinis pajungimas	Kištuko jungties išorinis skersmuo 16mm
Spalva	bespalvis
Informacija	atitinka RoHS
Material tubing	PE